



上海骊葆科学仪器有限公司
Shanghai Linbo Scientific Instrument Co., Ltd.

DIEHM

德国(G.DIEHM)蒂姆工艺技术公司成立于1985年，秉承德国人严谨的态度和杰出的制造工艺，为化工和制药行业提供高品质的玻璃反应容器和蒸馏设备。

凭借强大的设计和客户定制能力，玻璃反应装置领域丰富的经验，赢得众多客户的青睐，成为科研和工业用户最值得信任的合作伙伴。

目前可生产最大150L的双层夹套玻璃反应釜，最大直径DN500。

公斤级玻璃反应釜

反应体积：10L~150L

带体积刻度

直径：DN200-500

釜盖出口：4-6个，法兰和玻璃磨口

零死角底阀：PTFE、玻璃、气动

搅拌形式：DIEHM反式、推进式、锚式

搅拌材质：玻璃、不锈钢、聚四氟乙烯

冷凝器：直立式、卧式

分液器：手动、电动

进料槽：真空或者手动进料

搅拌电机：标准、高扭矩、防爆

搅拌密封器：磁力耦合、机械密封

夹套接口：M16、M30、M38

不锈钢支架：固定式、移动式、升降式



德国品质
行业首选



实验级玻璃反应釜

反应体积：250ml-5L
带体积刻度
直径：DN60-150
釜盖出口：4-6个，Rodaviss玻璃磨口
零死角底阀：PTFE
搅拌形式：反推式、锚式、推进式
搅拌材质：玻璃、不锈钢、聚四氟乙烯
冷凝管，分液器，进料漏斗
接收瓶，台式支架，搅拌电机
可连接各式加热制冷温控设备

密闭型工艺过程恒温系统

工艺过程恒温系统可应用于实验室研究、应用工程和生产领域中。
全密闭循环系统保证高效的传热性能
泵性能强劲，持久稳定
精密的板式热交换器实现超高换热比
膨胀容器大，适合大型外循环温度控制
稳定成熟的操作界面，易于使用
Command控制器可轻松实现远程控制，无需额外费用
循环出口大尺寸，保证介质循环的高效性。



真空控制型化学隔膜泵

耐强酸，强碱和强腐蚀性气体
最高真空度可达：1.5mbar
真空度可控，防止溶剂爆沸
最大抽气速度：25.8m³/h
运行稳定，免维护
非常适合于公斤级实验室和小型生产



电话：021-52682768 服务热线：13601711768
地址：上海市普陀区中山北路3856弄2号1012室
<http://www.linbo-china.com>

上海骊葆科学仪器有限公司
Shanghai Linbo Scientific Instrument Co., Ltd.